

Måttanvisningar för JUZO-Kompressionsstrumpor

För att uppnå medicinskt fullgod passform erfordras exakta måttangivelser. Detta förutsätter att patientens ben är ödemfria vid måttagning. Till varje omfångsmått (c) hör ett längdmått (ℓ) från fotsulan och uppåt. Omfångsmått "cB" avgör vilken storlek som skall användas. Övriga mått måste passa in inom samma storlek. Skulle måtten variera mellan storlekarna bör en måttbeställning göras. OBS! För att få en bra passform och minska andelen måttillverkat är måttabellerna olika beroende på vilken kvalitet Du väljer.

Måttagning skall göras på följande sätt:

Omfångsmått mätes vid:	Längdmått mätes vid:
cA vid lilltåns basalled	ℓA från hälspets till cA
cY hälspets – vrist	ℓZ från hälspets till tåspets*
cB vristens minsta omfång	ℓB från hälspets till cB
cB' akillessena vid övergång till vadmuskel	ℓB' från hälspets till cB'
cC vadens största omfång	ℓC från hälspets till cC
cD två cm under knäled (baksida)	ℓD från hälspets till cD
cE centrum patella (knäskål)	ℓE från hälspets till cE
cF mitt på låret	ℓF från hälspets till cF
cG 5 cm nedom gren	ℓG från hälspets till cG
cK i höjd med gren	ℓK från hälspets till cK
cH mitt över höftkam	ℓH från hälspets till cH
cT i midjehöjd	ℓT från hälspets till cT

*(endast om slutna tå önskas)

För knästrumpa ifylls mått till cD och ℓD



Art. nr
2001 / 2002 – 2501 / 2502 / 2581 / 2582 / 2701 / 2702

Omfångsmått i cm		Standardstorlekar						
Form	Mätpunkt	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large	
AG Silikonrand max	cG	49 – 58	53 – 63	57 – 68	64 – 75	67 – 79	74 – 85	
AG Silikonrand	cG	41 – 48	45 – 52	47 – 56	54 – 63	57 – 66	63 – 73	
Strumpbyxa – Trikarand – Spets silikonrand	cG	41 – 58	45 – 63	47 – 68	54 – 75	57 – 79	63 – 85	
	cF	41 – 58	45 – 63	47 – 68	54 – 75	57 – 79	63 – 85	
	cE	30 – 37	33 – 41	35 – 45	39 – 48	41 – 51	44 – 55	
	cD	27 – 33	29 – 36	31 – 40	34 – 43	36 – 46	39 – 48	
	cC	29 – 35	32 – 39	34 – 44	38 – 48	41 – 51	44 – 54	
	cB'	23 – 27	25 – 30	27 – 33	30 – 36	32 – 38	35 – 41	
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33	
cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45		
cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37		

Form	Benlängd
AD	40 – 46
AD kort	34 – 40
AD lång	46 – 52 (AD lång endast i kvalitet 2002, hud, öppen tådel)

Form	Benlängd
AG	72 – 83
AG kort	63 – 72
AG extra kort	55 – 63

Form	Benlängd
AT	72 – 83
AT kort	63 – 72

Art. nr
3511 / 3512 / 3513 – 3512 Cotton – 3531 / 3532

Omfångsmått i cm		Standardstorlekar						
Form	Mätpunkt	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large	
AG Silikonrand max	cG	50 – 56	54 – 62	58 – 66	64 – 73	68 – 77	73 – 82	
AG Silikonrand	cG	43 – 49	47 – 53	49 – 57	55 – 63	59 – 67	64 – 72	
Strumpbyxa – Trikarand – Spets silikonrand	cG	43 – 56	47 – 62	49 – 66	55 – 73	59 – 77	64 – 82	
	cF	43 – 56	47 – 62	49 – 66	55 – 73	59 – 77	64 – 82	
	cE	28 – 34	30 – 37	33 – 41	35 – 43	37 – 44	40 – 48	
	cD	25 – 30	27 – 33	30 – 36	33 – 39	35 – 41	37 – 43	
	cC	27 – 34	29 – 37	33 – 41	36 – 45	39 – 47	42 – 50	
	cB'	24 – 26	25 – 29	27 – 33	31 – 36	34 – 39	36 – 41	
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33	
cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45		
cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37		

Form	Benlängd
AD	40 – 46
AD kort	34 – 40

Form	Benlängd
AG	72 – 83
AG kort	63 – 72
AG extra kort	55 – 63

Form	Benlängd
AT	72 – 83
AT kort	63 – 72